

HOLEX**Magnete a cilindretto Set di 2 pezzi, AlNiCo, Ø×Lunghezza: 6X20mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085936 6X20 |
| GTIN | 4045197372642 |
| Classe articolo | 02A |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma cilindrica, tacca di contrassegno dei due poli uguali.**
- **Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (vernice 100 °C).**
- **I cilindretti possono essere prolungati unendoli.**

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lunghezza | 20 mm |
| Ø | 6 mm |
| Termostabilità massima | 550 °C |
| Materiale nucleo del magnete | AlNiCo |
| Tipo di prodotto | Magnete a barra |