

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Neodimio, Ø: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085924 10
GTIN	2050001737731
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Ø	10 mm
Altezza	4,5 mm
Forza di tenuta nominale	25 N
Materiale superficie	zincato
Filettatura	M3 mm
Altezza con filettatura	11,5 mm
Peso	4,5 g
Termostabilità massima	80 °C

Boccola filettata	sì
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------