

HOLEX**Magnete a bottone con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085946 19
GTIN	4045197372895
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete tondo con superficie di tenuta divisa e foratura.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.**

Uso:

- **Montaggio su strumenti di misura con indicatore.**
- **Fissaggio di piccoli oggetti metallici.**

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	19 N
Ø	19 mm
Altezza	12,7 mm
Ø Foro di fissaggio	4,8 mm
Termostabilità massima	550 °C
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete a bottone

