

**Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085922 6
GTIN	2050000964930
Classe articolo	08Q

**Descrizione****Esecuzione:**

- Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
- Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

**Uso:**

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

**Nota:**

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

**Descrizione tecnica**

Boccola filettata	sì
Peso	2,7 g
Filettatura	M3 mm
Forza di tenuta nominale	5 N
Termostabilità massima	200 °C
Altezza con filettatura	11,5 mm
Altezza	4,5 mm
Materiale superficie	zincato
Ø	6 mm

Materiale nucleo del magnete	SmCo <sub>5</sub>
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------