

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614805 10
GTIN	4062406649531
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca $h_1$	5 mm
Ø Anello D	20,9 mm
Lunghezza chiave L	153 mm
Altezza anello $h_2$	7,6 mm
Apertura	10 mm
Apertura bocca b	21,9 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

