

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614805 17
GTIN	4062406649609
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Apertura	17 mm
Altezza anello h ₂	10,8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca h ₁	7,4 mm
Ø Anello D	33,4 mm
Apertura bocca b	38,4 mm
Lunghezza chiave L	223 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

