



## Magnete permanente articolato 1 superficie magnetica, AlNiCo



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085960
GTIN	2050000965371
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

I magneti permanenti possono essere bloccati in **qualsiasi angolazione**.  
Resistente alle alte temperature fino a max. 220 °C, 1 lato magnetico.

### Descrizione tecnica

Larghezza magnete singolo	29 mm
Altezza magnete singolo	25 mm
Forza di tenuta nominale massimo	120 N
Termostabilità massima	220 °C
Lunghezza magnete singolo	60 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete articolato

