

Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 32mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085925 32
GTIN	2050000965135
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	150 N
Termostabilità massima	220 °C
Materiale superficie	zincato
Accorciamento massimo retro	3 mm
Ø	32 mm
Altezza	35 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

