

HOLEX**Magnete potente con piastra di protezione, AlNiCo, Altezza complessiva: 25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085934 25
GTIN	4045197372567
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente magnete a ponte.**
- **Con foro di fissaggio. (Dim. 35 e 41 con 2 fori).**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.**

Uso:

Per trattenere, sollevare o selezionare pezzi in ferro o per il montaggio in relè elettrici, strumenti di misura, ecc.

Descrizione tecnica

Termostabilità massima	550 °C
Profondità polo singolo	9,5 mm
Larghezza polo singolo	25,4 mm
Altezza complessiva	25 mm
Forza di tenuta nominale	90 N
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo

Tipo di prodotto

Magnete potente