

**HOLEX****Magnete cilindrico con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085940 27
GTIN	4045197372772
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

- Le caratteristiche del magnete non vengono compromesse dal rivestimento in acciaio.
- Forza magnetica convogliata verso il basso tramite incasso in un anello d'alluminio.
- Filettatura di fissaggio nella superficie magnetica.
- Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

**Uso:**

Montaggio in dispositivi, per il fissaggio o il sollevamento.

**Descrizione tecnica**

Forza di tenuta nominale	61 N
Termostabilità massima	220 °C
Altezza	25 mm
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica	M6 mm
Ø	27 mm
Materiale superficie	Acciaio

Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico