

HOLEX**Magnete potente con piastra di protezione, AlNiCo, Altezza complessiva: 35mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085934 35
GTIN	4045197372604
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente magnete a ponte.**
- **Con foro di fissaggio. (Dim. 35 e 41 con 2 fori).**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.**

Uso:

Per trattenere, sollevare o selezionare pezzi in ferro o per il montaggio in relè elettrici, strumenti di misura, ecc.

Descrizione tecnica

Larghezza polo singolo	44 mm
Profondità polo singolo	11 mm
Forza di tenuta nominale	235 N
Termostabilità massima	550 °C
Altezza complessiva	35 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo

Tipo di prodotto

Magnete potente