

Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, Ø: 6mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085925 6
GTIN	2050000964800
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AlNiCo.**
- **Tolleranza sul Ø esterno h6.**
- **Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Materiale superficie	zincato
Accorciamento massimo retro	2 mm
Termostabilità massima	220 °C
Altezza	10 mm
Ø	6 mm
Forza di tenuta nominale	2 N
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico

