

Garant
Frese cilindriche frontali N, TiAlN, Ø × Larghezza js16: 50X36 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	181750 50X36
GTIN	4045197096647
Classe articolo	11U

Descrizione
Esecuzione:

Geometria dei taglienti per impiego universale.

Spoglia eccentrica rettificata.

Con elica a 30° e rivestimento TiAlN.

Nota:

f_z per $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Ø foro H7: 22 mm

Numero denti Z: 8

Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm²: 0,07 mm

Descrizione tecnica

Numero denti Z	8
Ø foro H7	22 mm
Ø tagliente D_c	50 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto

Altezza complessiva	36 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	js16
Attacco fresa cilindrica frontale	con tassello adattatore
Angolo dell'elica	30 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Passaggio interno per LR	no
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Fresa cilindrica