



Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 7
GTIN	4045197814937
Classe articolo	12L

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 14,5 - 36 mm

per maschi a mano DIN 352: M25 – M58

per Ø alesatori a mano DIN 206: 20 - 45 mm

Lunghezza complessiva: 1120 mm

Descrizione tecnica

per Ø alesatori a mano DIN 206	20 - 45 mm
Lunghezza complessiva	1120 mm
per maschi a mano DIN 352	M25 – M58
Apertura □	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi