



## Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 6
GTIN	4045197814920
Classe articolo	12L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 9 - 24 mm

per maschi a mano DIN 352: M16 – M42

per Ø alesatori a mano DIN 206: 11 - 32 mm

Lunghezza complessiva: 900 mm

### Descrizione tecnica

Apertura □	9 - 24 mm
per maschi a mano DIN 352	M16 – M42
Lunghezza complessiva	900 mm
per Ø alesatori a mano DIN 206	11 - 32 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi