



Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 5
GTIN	4045197814913
Classe articolo	12L

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 7 - 20 mm

per maschi a mano DIN 352: M12 – M33

per Ø alesatori a mano DIN 206: 9 - 26 mm

Lunghezza complessiva: 700 mm

Descrizione tecnica

Apertura □	7 - 20 mm
Lunghezza complessiva	700 mm
per Ø alesatori a mano DIN 206	9 - 26 mm
per maschi a mano DIN 352	M12 – M33
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi