



Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148150 2
GTIN	4045197814883
Classe articolo	12L

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con **alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.**

Norma: DIN 1814

Apertura □: 3 - 9 mm

per maschi a mano DIN 352: M4 – M12

per Ø alesatori a mano DIN 206: 5 - 10 mm

Lunghezza complessiva: 280 mm

Descrizione tecnica

per Ø alesatori a mano DIN 206	5 - 10 mm
per maschi a mano DIN 352	M4 – M12
Apertura □	3 - 9 mm
Lunghezza complessiva	280 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi