


**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313475 200
GTIN	4019208193496
Classe articolo	32R

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce con dentatura a punta da 1/16 pollice x90°

Bisellati per Ø piccoli.

Scanalatura e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita.**

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Altezza H	40 mm
Lunghezza L	98 mm
Larghezza B	35 mm
Larghezza cava D	17 mm
Distanza fori a	15 mm

Per tipo mandrino	200 mm
Distanza fori b	22 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio