

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	36 mm
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A20R SVUBR/L11
Lunghezza complessiva L	200 mm
Serie	GARANT Master
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Spostamento centrale L_3	13 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	24 mm
Misura inserto	11 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice