


Garant

Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/08mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Leva	259015 15
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	8 mm
Sottopiacchetta	259031 48
Spina elastica	259046 4
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	80 mm
Vite per leva	259018 15

Inserto adatto	WN.. 0804..
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 1620F08
Dimensione codolo	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa