

## Garant

### Portainseriti con bloccaggio a vite GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/16mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Classe articolo	21U

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

##### Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

##### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

#### Descrizione tecnica

Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Serie	Master Eco
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 1
Lunghezza complessiva L	80 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Dimensione codolo	16 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	269023 3

Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa