



## Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 2,5m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Classe articolo	02A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

**Fornitura:**

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo.

### Descrizione tecnica

Ø Esterno tubo flessibile	8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	2,5 m
Campo temperatura	-60 - 60 °C
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Pressione massima di esercizio	10 bar
Ø Interno tubo flessibile	6 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

---

## Accessori

Accoppiamento rapido con attacco filettato Filettatura  
interna di raccordo 1/4 pollici

---

080171 1/4