

SWISS TOOLS

**Corpo barra alesatrice antivibrante, HSK-T, Ø Codolo / Ø D – Dim. A:
63/25-161mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

Vantaggi:

- **Il guadagno in termini di produttività ottenuto con la soppressione delle vibrazioni permette di aumentare considerevolmente i dati di taglio.**
- **Migliore qualità della superficie.**
- **Maggiore sicurezza dei processi.**
- **Migliore evacuazione dei trucioli.**

Uso:

Per l'alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	161 mm
Ø Gambo	63 mm
Ø D	25 mm
Adattatore	HSK-T
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

