

SWISS TOOLS

**Corpo barra alesatrice antivibrante, PSC, Ø Codolo / Ø D – Dim. A:  
63/40-238mm****Dati di ordinazione**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 320409 63/40-238 |
| GTIN            | 2050002063037    |
| Classe articolo | 36D              |

**Descrizione****Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

**Vantaggi:**

- Il guadagno in termini di produttività ottenuto con la soppressione delle vibrazioni permette di aumentare considerevolmente i dati di taglio.
- Migliore qualità della superficie.
- Maggiore sicurezza dei processi.
- Migliore evacuazione dei trucioli.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di testine.

**Nota:**

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

**Descrizione tecnica**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø Gambo                  | 63 mm       |
| Sporgenza totale Dim. A  | 238 mm      |
| Ø D                      | 40 mm       |
| Adattatore               | PSC         |
| Norma attacco            | ISO 26623-1 |
| Passaggio interno per LR | sì          |

Tipo di prodotto

Corpo base delle barre alesatrici