

Garant**Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 3×D, Ø DC: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234020 18
GTIN	4062406735197
Classe articolo	21S

Descrizione**Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Per:

Inserti SOGX 060305.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Lunghezza utile L ₁	54 mm
Lunghezza complessiva L	116 mm
Serie	Power Drill
Sporgenza totale L _A	85 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 060305
Ø Nominale D	18

Set di viti per inserti	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti