

Garant**Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234025 15
GTIN	4062406738822
Classe articolo	21S

Descrizione**Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

Tolleranza del foro: -0,1 / +0,35 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Per:

Inserti SOGX 050204.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOGX 050204
Numero taglienti Z	2
Serie	Power Drill
Set di viti per inserti	239700 5IP (0,38 Nm)
Ø Nominale D	15
Lunghezza utile L ₁	75 mm

Sporgenza totale L _A	103 mm
Per Ø in pollici	19/32 pollici
Lunghezza complessiva L	134 mm
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti