

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234025 17
GTIN	4062406738846
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,35 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Per:**

Inserti SOGX 060305.

**Raccomandazioni:**

**Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Set di viti per inserti	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Lunghezza complessiva L	147 mm
Ø Nominale D	17
Codice ISO Inserto	SOGX 060305
Numero taglienti Z	2

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	85 mm
Serie	Power Drill
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	116 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti