

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234025 24
GTIN	4062406738921
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,35 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Per:**

Inserti SOGX 080407.

**Raccomandazioni:**

**Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Numero taglienti Z	2
Serie	Power Drill
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	152 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 080407
Set di viti per inserti	239700 8IP (1,3 Nm)

Ø Nominale D	24
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	120 mm
Lunghezza complessiva L	183 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti