

SWISS TOOLS

**Portainseri con bloccaggio a vite destro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto:
63/16HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320415 63/16HP
GTIN	2050002063068
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'**ugello HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	63 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Distanza asse-punta f	45 mm
Inserto adatto	16E..
Misura inserto	16HP
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa