

SWISS TOOLS

## Portainseri con bloccaggio a vite sinistro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16HPmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320106 40/16HP
GTIN	2050002062962
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Nota:

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

Ø Gambo	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Inserto adatto	16E..
Distanza asse-punta f	27 mm
Misura inserto	16HP
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	sinistra
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa