

SWISS TOOLS

Portainseriti con bloccaggio a staffa sinistro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto: 63/16HPmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320421 63/16HP
GTIN	2050002063150
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Distanza asse-punta f	45 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Inserto adatto	16E..
Misura inserto	16HP
Ø Gambo	63 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistra
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa