

SWISS TOOLS

**Portainseriti con bloccaggio a vite destro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto:  
63/16HPmm****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 320115 63/16HP |
| GTIN            | 2050002062986  |
| Classe articolo | 36D            |

**Descrizione****Nota:**

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

**Descrizione tecnica**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Misura inserto           | 16HP        |
| Inserto adatto           | 16E..       |
| Sporgenza totale Dim. A  | 70 mm       |
| Ø Gambo                  | 63 mm       |
| Distanza asse-punta f    | 45 mm       |
| Adattatore               | HSK-T       |
| Tipo di impiego          | destro      |
| Norma attacco            | ISO 12164-3 |
| Passaggio interno per LR | sì          |
| Tipo di codolo           | Cono cavo   |

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa