

Garant**Paio di guanti MASTER FIT ESD, Misure guanti da lavoro: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094304 12
GTIN	4062406745677
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti per montaggio MASTER FIT. Con un innovativo rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua che garantisce precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti lavorativi asciutti. Superficie ben strutturata sul palmo grazie all'elaborato processo di rifinitura. **Utilizzabile su touchscreen**, in modo che sia possibile utilizzare smartphone e altri schermi sensibili al tatto senza dover estrarre il guanto. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF e certificati Öko-Tex®.

Proteggono dalle scariche elettrostatiche.**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	12
Serie	MASTER FIT
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Utilizzo	riutilizzabile
EN 388	4131X
Materiale supporto	Lycra® / poliammide
Rivestimento	Nitrile / PU
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu / nero
Tipo di prodotto	Guanti ESD