

**Smerigliatrice angolare, Modello: 7222816****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Denominazione originale prodotto: CG17-125

Potenza assorbita: 1700 W

Numero massimo giri: 11500 min⁻¹

Ø Massimo disco: 125 mm

Profondità massima di taglio: 35 mm

Peso: 2,4 kg

Descrizione tecnica

Tensione di rete	240 V
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Ø Massimo disco	125 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Particolarità	Esecuzione corta
Potenza assorbita	1700 W
Denominazione originale prodotto	CG17-125
Profondità massima di taglio	35 mm
Peso	2,4 kg
Blocco contro il riavvio	sì
Frequenza di rete	50 Hz
Numero massimo giri	11500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari