

**Chiave a bussola, piegata, Apertura: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	621341 6
GTIN	4062406738570
Classe articolo	62C

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

Profilo di manovra lato lungo	esagono
Lunghezza chiave L <sub>1</sub>	105 mm
Lunghezza chiave L <sub>2</sub>	26 mm
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Apertura	6 mm
Ø Foro F	5 mm
Profilo di manovra lato corto	esagono
Angolo	90 - 95 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Aperture uguali da entrambi i lati

sì

Tipo di prodotto

Chiave a bussola