

**Chiave a bussola, piegata, Apertura: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	621341 30
GTIN	4062406750756
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra lato lungo	esagono
Apertura	30 mm
Profilo di manovra lato corto	dodecagono
Ø Foro F	19 mm
Lunghezza chiave L ₂	76 mm
Lunghezza chiave L ₁	310 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Angolo	90 - 95 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	cromato
Aperture uguali da entrambi i lati	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola