



Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio Ø 6 mm esecuzione lunga, Modello: 7410



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079457 7410
GTIN	015451781538
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Mini-levigatrice diritta con elevato numero di giri a vuoto per una rettifica silenziosa ed efficiente. Prestazioni e controlli di precisione grazie al regolatore del numero di giri integrato.

Fornitura:

Inclusa cad. 1× pinza di serraggio da 1/4 pollice e 6 mm.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	4,9 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	78 l/min
Ø Pinze di serraggio	6 mm
Filettatura di raccordo	NPT
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Peso	0,65 kg
Rumorosità	76 dB(A)
Lunghezza	275 mm
Numero massimo giri	27000 min ⁻¹

Scheda tecnica

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Potenza fornita	250 W
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte