

**Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 3,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	631000 3,2
GTIN	4018754000111
Classe articolo	63A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiati. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale.

Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

**Norma:**

**DIN 3124-S**

**Materiale:**

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

**Nota:**

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 631029

**Descrizione tecnica**

Apertura	3,2 mm
Ø Lato uscita	5,6 mm
Lunghezza	23 mm

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Tipo di prodotto	Bussola