

**Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 20, Foro d2 (H6): 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319155 16
GTIN	4062406755157
Classe articolo	32U

Descrizione**Uso:**

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	54 mm
Foro d ₂ (H6)	16 mm
$l_1 -0,2$	64 mm
Ø Esterno d ₃	36 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M6
Filettatura viti di serraggio	M10×1
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 20
d ₆	50 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI