



Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 50, Foro d2 (H6): 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319215 50
GTIN	4062406755355
Classe articolo	32U

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Foro d ₂ (H6)	50 mm
l ₂	83 mm
Ø Esterno d ₃	75 mm
l ₁ -0,2	100 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M8
Filettatura viti di serraggio	M16×1
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI