

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 40N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081104 40N
GTIN	4003644024124
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
------------------------	---------------------------------

Tensione nominale	250 V
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Classe del cavo	H07RN-F
Grado di protezione IP	IP 44
Materiale corpo	plastica
Struttura del cavo	3G1,5
Sistema diagnostico disponibile	sì
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Numero di prese	3
Lunghezza cavo	40 m
Tipo di prodotto	Avvolgicavo