

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 50N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081104 50N
GTIN	4003644024117
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Grado di protezione IP: IP 44

Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Potenza nominale srotolato: 3500 (16A) W

Classe del cavo: H07RN-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: Gomma

Lunghezza cavo: 50 m

Numero di prese: 3

Descrizione tecnica

Materiale corpo	plastica
Potenza nominale srotolato	3500 (16A) W
Classe del cavo	H07RN-F
Lunghezza cavo	50 m
Numero di prese	3
Grado di protezione IP	IP 44
Tensione nominale	250 V
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Struttura del cavo	3G1,5
Materiale del cavo	Gomma
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo