



Bussola per viti con impronta Torx[®], con rivestimento TiN, 1/4 pollice esecuzione corta, Impronta Torx[®]: TX10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631833 TX10
GTIN	4000896036967
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Lame con rivestimento TiN con adesività e una resistenza all'abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, rivestimento TiN.

Descrizione tecnica

Ø Lato azionamento	12 mm
Impronta Torx [®]	TX10
Lunghezza	28 mm
Dimensione profilo A	2,7 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx [®]
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	TiN

Tipo di prodotto

Bussola