

Garant GRIDLINE

Cassetti ESD, 12×20G, Altezza frontalini cassetti: 100mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972035 100
GTIN	4062406769789
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	100 mm
Profondità utile in G	20
Larghezza utile in G	12
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Altezza utile	75 mm
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	300 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza	no

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Cassetto