

Garant GRIDLINE

Cassetti ESD, 12×20G, Altezza frontalini cassette: 75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972035 75
GTIN	4062406769772
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassette in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Descrizione tecnica

Larghezza utile in G	12
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Altezza utile	50 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza frontalino	75 mm
Profondità utile in G	20
Larghezza utile	300 mm
Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Cassetto