

Garant GRIDLINE**Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano, 12×20G, Altezza frontalini cassetti: 50mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 972036 50     |
| GTIN            | 4062406773823 |
| Classe articolo | 9GG           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura durante gli spostamenti. Strettamente necessaria per tutte le cassettiere su ruote e/o banchi da lavoro mobili e alloggiamenti.

**Per:**

Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

**Verniciatura:**

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Descrizione tecnica**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Altezza frontalino                  | 50 mm      |
| Superficie utile dei cassetti in G  | 12×20      |
| Profondità utile in G               | 20         |
| Altezza utile                       | 25 mm      |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano |
| Larghezza utile in G                | 12         |

|  |          |
|--|----------|
| Portata cassette/ripiani estraibili              | 75 kg    |
| Profondità utile                                 | 500 mm   |
| Larghezza utile                                  | 300 mm   |
| Con cassette con sblocco di sicurezza            | sì       |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 %    |
| Proprietà elettrostatiche                        | EGB/ESD  |
| Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G | 12×20G   |
| Tipo di prodotto                                 | Cassetto |