

Garant GRIDLINE

**Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano, 12×20G, Altezza frontalini cassetti: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972036 75
GTIN	4062406773830
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura durante gli spostamenti. Strettamente necessaria per tutte le cassettiere su ruote e/o banchi da lavoro mobili e alloggiamenti.

**Per:**

Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

**Verniciatura:**

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Descrizione tecnica**

Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Altezza frontalino	75 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile in G	20
Altezza utile	50 mm

Larghezza utile in G	12
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	300 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	sì
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Cassetto