

Garant GRIDLINE

Cassetti ESD, 12×20G, Altezza frontalini cassetti: 125mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972035 125
GTIN	4062406769796
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Descrizione tecnica

Altezza utile	100 mm
Profondità utile in G	20
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza utile in G	12
Altezza frontalino	125 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	300 mm

Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Cassetto