

AEG

Martello combinato a batteria, Modello: BBH18BL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

- **Martello combinato a batteria da 18 V senza spazzole con robusta scatola degli ingranaggi in metallo e portautensili SDS plus**
- **Angolo VARIOLOCK dello scalpello regolabile**
- **Giunto di sicurezza con raccordo tubo**
- **Dispositivo di esclusione della percussione per la foratura di legno e metalli**
- **Arresto della rotazione per lavori di perforazione di lieve entità**
- **Impugnatura con sistema antivibrazioni**

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto

Imballaggio: Valigetta di trasporto

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG modello AS 18 V

Codolo: SDS Plus

Denominazione originale prodotto: BBH18BL

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: Ioni di litio

Capacità batteria: 5 Ah

Tensione batteria: 18 V

Ø max. punta elicoidale per acciaio: 13 mm

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	BBH18BL
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di colpi massimo	4800 min ⁻¹
Peso	2,6 kg
Portautensile forma	SDS-Plus
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Energia d'urto	2,5 J
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	26 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	5 Ah
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Martello perforatore