

Garant

ESD postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza portata max. 250 kg, piano di lavoro ESD, Modello: 1250

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972017 1250
GTIN	4062406773588
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro ESD con regolazione elettrica dell'altezza. Telaio portante non conduttivo con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Il piano di lavoro ESD conduttivo spesso 50 mm. Pannello di comando non conduttivo ESD. Tavolo da lavoro senza lamiera antiscivolo, non per montaggio in serie.

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse **termoverniciate** in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Facili attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L'aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
---------------------------	---------

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	610 - 1200 mm
Velocità di sollevamento	38 mm/s
Peso	94 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità	750 mm
Portata massima	250 kg
Larghezza	1250 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro